

Garant**Composite VHM maró, toló forgácsolás, Gyémánt, Ø h10 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209548 6
GTIN	4062406362393
Árucikk kategória	100

Leírás**Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához. A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527 hosszú**.

Balspirállal, **toló forgácsolás**. Az anyag az alapnak nyomódik. Vékony anyagokhoz nagyon jól alkalmas.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Nyak Ø D ₁	5,8 mm
Fogak száma Z	8
Előtolás f _z horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,026 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Élhossz L _c	13 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,12 mm
Spirálszög	8 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	h10
Vágóél Ø D _c	6 mm

Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	19 mm
Teljes hossz L	57 mm
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	100 m/min	N
POM GF25	alkalmas	100 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	100 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	100 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	100 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	100 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	195 m/min	N
CFK	alkalmas	145 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	145 m/min	N
Grafit	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		