

Garant**Composite VHM maró, húzó forgácsolás, Gyémánt, Ø h10 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209546 10
GTIN	4062406362331
Árucikk kategória	100

Leírás**Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához.
A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527** hosszú.
Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

Műszaki leírás

Sarokletörés szöge	45 fok
Előtolás f_z horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,035 mm
Spirálszög	8 fok
Teljes hossz L	72 mm
Élhossz L_c	22 mm
Vágóél Ø D_c	10 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	30 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Szár Ø D_s	10 mm
Nyak Ø D_1	9,7 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	8

Tűrés névleges Ø	h10
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	100 m/min	N
POM GF25	alkalmas	100 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	100 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	100 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	100 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	100 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	195 m/min	N
CFK	alkalmas	145 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	145 m/min	N
Grafit	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		