

**Garant****Composite VHM maró, húzó forgácsolás, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 8Mmm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 209540 8M     |
| GTIN              | 4062406362522 |
| Árucikk kategória | 100           |

**Leírás****Kivitel:**

Speciálisan **továbbfejlesztett szerszámél** kompozit anyagok optimális megmunkálásához.  
A méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527 hosszú**.  
Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

**Műszaki leírás**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel         | 32 mm                           |
| Nyak Ø $D_1$                              | 7,8 mm                          |
| Élhossz $L_c$                             | 22 mm                           |
| Sarokletörés szöge                        | 45 fok                          |
| Fogak száma Z                             | 8                               |
| Fogásvételi irány                         | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Tűrés névleges Ø                          | h10                             |
| Teljes hossz L                            | 70 mm                           |
| Vágóél Ø $D_c$                            | 8 mm                            |
| Szár                                      | DIN 6535 HA, h6-tal             |
| Sarokletörés szélessége 45°-nál           | 0,16 mm                         |
| Spirálszög                                | 8 fok                           |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz GFK CFK-ban | 0,031 mm                        |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Szár Ø D <sub>s</sub>                           | 8 mm                         |
| Bevonat   | bevonat nélkül               |
| Szerszámanyag                                   | VHM                          |
| Szabvány  | DIN 6527                     |
| Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés                                     | nem                          |
| Színes gyűrű                                    | fekete                       |
| Termék fajtája                                  | Sarokmaró                    |

## Felhasználói adatok

|                     | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|---------------------|--------------|----------------|---------|
| PVDF GF20           | alkalmas     | 80 m/min       | N       |
| POM GF25            | alkalmas     | 80 m/min       | N       |
| PA 66 GF30          | alkalmas     | 80 m/min       | N       |
| PEEK GF30           | alkalmas     | 80 m/min       | N       |
| PTFE CF25           | alkalmas     | 80 m/min       | N       |
| PEEK CF30           | alkalmas     | 80 m/min       | N       |
| Hibrid              | alkalmas     |                |         |
| Honeycomb szendvics | alkalmas     | 165 m/min      | N       |
| CFK                 | alkalmas     | 120 m/min      | N       |
| GFK, CFK            | alkalmas     | 120 m/min      | N       |
| Grafit              | alkalmas     | 180 m/min      | N       |
| Nedvesen maximum    | alkalmas     |                |         |
| Száraz              | alkalmas     |                |         |
| Levegő              | alkalmas     |                |         |