

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 22,25 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	8
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	25,4 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	22,25 mm
Szabvány	DIN 376

Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menetmélység	76,2 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1-8 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		