

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 10-24
GTIN	4045197074638
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 24

Menet Ø: 4,83 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 3,9 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	24
Menetemelkedés	1,058 mm
Menet Ø	4,83 mm
Magfurat Ø	3,9 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	14,49 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	10-24 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		