

Garant**Gépi menetfúró HSS-E C alak 6H balmenet, bevonat nélkül, MF-LH: 16X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133010 16X1,5
GTIN	4045197074454
Árucikk kategória	11H

Leírás**Figyelem:**

A **GARANT mikro-kenőrendszer** elvégzi a vágóolaj optimális és pontosan irányított elosztatását. **Ezáltal nincs szükség a 8%-os emulzióra történő átállásra. Lásd a 130100 sz. S méretét.**

Menetfajta: MF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Túrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	16 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	14,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	9 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	32 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M16×1,5 LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

