

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNC: 1/4-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133350 1/4-20
GTIN	4045197074652
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Felhasználás:****UNC egységes durvamenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 20

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 5,1 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,27 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	5,1 mm
Menet Ø	6,35 mm
Menet / coll	20
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D _s	7 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Menetmélység	19,05 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1/4-20 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Túrési osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		