

Garant**Szerszámtörés ellenőrzés XCONTROL, Típus: 1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 359400 1 |
| GTIN | 4062406370596 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

XCONTROL – taktilis szerszám mérőtapintó **szerszámtörés felügyeletéhez** és **szerszámhosszok méréséhez**. (Mérési pontosság +/- 0,01 mm és ismételhetőség +/- 0,005 mm.

- **Csak Siemens és Heidenhain vezérlésekhez megfelelő.**
- **A gépnek egy működőképes USB csatlakozóra van szüksége a kezelőpulton.**
- **Csak a 359455 1 sz. XCONNECT-tel kombinálva használható.**
- **Por- és vízálló = IP 67.**
- **Gyors üzembe helyezés hardver átalakítása és szerviztechnikus igénybe vétele nélkül.**
- **Nem szükséges a szerszámgép operációs rendszerébe történő beavatkozás!**
- **Fúró Ø 0,3 mm-től mérhető be vagy vizsgálható.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

A szerszámtörés ellenőrzéséhez és a folyamatok felügyeletéhez egy automatizált szerszámgépben vagy több gépes gyártás esetén.

Szerszámhossz méréséhez és az adatok automatikus átviteléhez egy szerszámgépbe.

A mért értékek automatikusan továbbítódnak a gépvezérlésbe a 359455 1 sz. GARANT Xconnect-tel.

Tartalom:

CR2 elem.

Opcionális tartozék:

XCONNECT adatátviteli eszköz 359455 sz. 1, szorítóköröm 363081 80 sz.

Figyelem:

A termék telepítése fixen egy gépre történik és csak ismételt ciklus igényléssel alkalmazható egy további gépen.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Rugós megtámasztású tapintófelület Ø | 29 mm |
| Magasság | 105 mm |
| Szélesség | 53 mm |
| Hossz | 71,5 mm |
| Energiaellátás | Elemes |
| Hosszmérés ismétlési pontosság | ±0,005 mm |
| Minimális furat Ø | 0,3 mm |
| Hosszmérés mérési pontosság | ±0,01 mm |
| Sorozat | Xcontrol |
| Termék fajtája | Tapintó |