

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, DLC, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132610 M2,5
GTIN	4045197648778
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal. Nagyon stabil kivitel, terelőélel és speciális vágóél geometriával vörösréz anyagokhoz.** Használható **emulzióval** (min. 8 %).

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,45 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	2,5 mm
Magfurat Ø	2,05 mm
Forgácshornok száma	2
Menetemelkedés	0,45 mm
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	50 mm

Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	7,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	CS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró