

**HOLEX®****Maró HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: SET mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191637 SET
GTIN	4045197812360
Árucikk kategória	12W

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon nagyteljesítményű alapanyag acél és rozsdamentes anyagok megmunkálásához.

Material de corte: HSS E SPM

Tool material: HSS E SPM

Lastuava aine: HSS E SPM

Type d'outils: HSS E SPM

Szerszámanyag: HSS E SPM

Materiale da taglio: HSS E SPM

Tűrés névleges Ø: 0 / -0,03

Fogak száma Z: 4

Spirálszög: 38 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Fogak száma Z: 4

**Műszaki leírás**

Szár	DIN 1835 B, h6-tal
------	--------------------

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	4
Tűrés névleges $\emptyset$	0 / -0,03
Spirálszög	38 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E SPM
Szabvány	DIN 844 B
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5 × D szélezésnél
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld