

RIHETEC

**DriveKD hűtőfolyadék fúvóka menetes csatlakozással, Menet × csőhossz: M8X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319472 M8X50
GTIN	4260711110092
Árucikk kategória	33C

**Leírás****Kivitel:**

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.

Elsődlegesen meghajtott szerszámokon való használathoz kifejlesztve. Egyszerűen felszerelhető a menetes csatlakozóval. A rugalmas és billenthető cső a vágóélhez forgatható vagy hajlítható, rögzítés horganyzott hollandi anyával. Maximális nyomás 10 bar.

A DriveKD CNC esztergagépekhez való meghajtott szerszámokon történő használathoz készült. A hagyományos hűtőfolyadék fúvókák gyakran minden irányba szórnak és nem hoznak létre közvetlen hűtőfolyadék sugarat. Ezáltal a hűtés és kenés sokszor nem elegendő. A DriveKD kiválóan teljesíti a feladatát. Egyszerűen beállítható és közvetlen sugárral gondoskodik a kellő hűtésről.

**Leírás:**

A DriveKD dupla csatlakozóval, egy hollandi anyával és az ismert MiniKD-vel rendelkezik. A rugalmas Smart csővel a hűtőfolyadék sugár teljesen pontosan beállítható. A MiniKD fúvóka használatának köszönhetően a cső cseréje bármikor lehetséges.

**Figyelem:**

Hozzávaló menetes adaptert és hosszabbítókat lásd a 319476 sz. ill. a 319477 sz. alatt.

**Műszaki leírás**

Típus	DriveKD
Kivitel	Menet
Csatlakozó menet	M8×1
Cső hossza	50 mm

Átfolyó cső Ø	4 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hűtőfolyadék fúvóka