

**Garant****Sárgaréz gépi menetfúró rövid, bevonat nélkül, M: M2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132600 M2
GTIN	4045197072092
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****6°-os homlokszöggel és rövid elővágással (2 – 3 menet).****Felhasználás:**

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,4 mm

Teljes hossz L: 36 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,6 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	2 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,4 mm
Magfurat Ø	1,6 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Teljes hossz L	36 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG(G)	feltételesen alkalmas	10 m/min	K
CuZn	alkalmas	13 m/min	N
Száraz	alkalmas		