

**Garant****Sárgaréz gépi menetfúró rövid, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132600 M4
GTIN	4045197072122
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****6°-os homlokszöggel és rövid elővágással (2 – 3 menet).****Felhasználás:**

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,7 mm
Menet Ø	4 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm

Teljes hossz L	45 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG(G)	feltételesen alkalmas	10 m/min	K
CuZn	alkalmas	13 m/min	N
Száraz	alkalmas		