

Garant**Páncélcső menetfúró, bevonat nélkül, PG: PG13,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	133450 PG13,5
GTIN	4045197074935
Árucikk kategória	11H

Leírás**Felhasználás:**

Gépi menetfúróként vagy kézi utánvágáshoz. **Acél páncélcső menethez** DIN 40430.

Figyelem:

A szár DIN 40432 szerint készült.

Szerszámanyag: HSS E

Menet / coll: 18

Menet Ø: 20,4 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Szár négyszög □: 12 mm

Magfurat Ø: 19 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	19 mm
Menetemelkedés	1,41 mm
Menet Ø	20,4 mm
Menet / coll	18
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	80 mm

Szár négyszög □	12 mm
Szerszámanyag	HSS E
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	61,2 mm
Menetméret	Pg13,5
Bevonat	bevonat nélkül
Menetfajta	Pg
Profilszög	80 fok
Szabvány	DIN 40432
Menet szabvány	DIN 40430
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		

