


Garant**Jelölőállomás XGRIPP, Max. jelölési méret: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	362929 230
GTIN	4062406368722
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Max. 45 HRC anyagok jelölése (szakítószilárdság 1450 N/mm²) lehetséges.**
- **Max. jelölőerő 180kN (18 t), lineáris jelölési erő lefutás.**
- **A pneumatikus jelölési nyomás beállítása 0,5 és 6,5 bar között.**
- **Gyorsállítás 30 mm-es lépésekben.**
- **Finombeállítás recés csavarral.**
- **Minden egy alaplagra szerelve – CE-konform, biztonságos és kompakt, egy egységként használható.**
- **A működtető gomb közvetlenül a jelölőállomáson van és így nincsenek pneumatika tömlők az állomáson kívül.**

A jelöléstechnika, más néven előjelölés egy olyan technológia, amelynél a befogandó munkadarab a szerszámgepen kívül egy meghatározott kontúrt kap, mielőtt azt egy satuba alakzáró módon befogják. Különösen azok a befogási helyzetek, melyek nagy tartóerőket tesznek szükségessé és amelyeknél fennáll a munkadarab deformációjának veszélye, az előjelöléssel biztonságos módon végrehajthatóak. Mindenekelőtt 5 oldalas megmunkálásnál jelent optimális megoldást a jelöléstechnika, melyeknél teljesülnie kell az optimálisan hozzáférhetőségnek.

Előny:

Alakzáró befogás a szorítópofákba, alacsony szorítóerő esetén is

Felhasználás:

Különösen könnyű és labilis alkatrészek előjelöléséhez.

Tartalom:

Alapszerszám, nyomásközvetítő, jelölőállomás, védőlencse, jelölőpofák, munkadarab ütköző, felfekvő lap.

Opcionális tartozék:

Középjelölő 362934 sz. 1 méret, vizsgáló készlet jelölőpofa kopáshoz 362936 sz. 1 méret.

Műszaki leírás

Szélesség	150 mm
Beütési löket	4 mm
Maximális beütési szélesség	230 mm
Maximális beütő erő	180 kN
Súly	78 kg
Magasság	409 mm
Hossz	890 mm
Termék fajtája	Jelölőállomás

Tartozék

JelölőpofaXGRIPP Típus 1	362931 1
Felfekvő lapXGRIPP Típus 1	362932 1
JelölőcsapXGRIPP Típus 1	362935 1