



Gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 1-12



Rendelési adatok

Rendelés száma	133402 1-12
GTIN	4045197594853
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:**Terelőélel.****Felhasználás:****UNF egységes finommenethez ASME – B1.1.**

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 374

Menet / coll: 12

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 23,25 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	25,4 mm
Magfurat Ø	23,25 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	12
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 374
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetmélység	76,2 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1-12 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		