

Garant**Gépi menetfúró HSS-E, Gőzölt, M: M18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134250 M18
GTIN	4045197075185
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Gőzölt felülettel.** Kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 15,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	2,5 mm
Menet Ø	18 mm
Magfurat Ø	15,5 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	14 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	11 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	54 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M18
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		