

Garant**Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191100 20
GTIN	4045197100566
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Nagy, finomra köszörült forgácshornyok. Rendkívül finom élkőszörülés – ennek következtében tiszta munkadarab-felületek. Hosszlyukakhoz vagy a munkadarabok közepének kimarásához.

Figyelem:

Minden vágóélnek dolgoznia kell.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,055 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Működő élek száma Z (palástfelületen)	2
Szár Ø D_s	20 mm
Élhossz L_c	38 mm
Teljes hossz L	104 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Típus	W
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	42 fok

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Hosszlyukmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	150 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	37 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		