

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E, Gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134250 M5
GTIN	4045197075116
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Gőzölt felülettel.** Kisebb élrátét-képződés.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	4,2 mm
Menet Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,8 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	4,9 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		