

Garant**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202820 4
GTIN	4045197662736
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélézéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	4 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Fogak száma Z	4
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,05 mm
Száralak	HA
Szár $\varnothing D_s$	4 mm
Teljes hossz L	100 mm
Élhossz L_c	20 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges \varnothing	e8
Spirálszög	35 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,1 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	110 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		