

Garant**Fúró menetmaró 1,5×D, TiAlN, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139510 M10
GTIN	4045197081704
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre). **Szárdali** süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

A nagyobb magátmérő, a két keskeny, geometriailag optimalizált forgácshorony, valamint a speciális fúrócsúcs jó forgácsképződést és alacsony forgácsoló erőt eredményez.

Előny:

Fúrás, süllyesztés és menetmarás csupán egy szerszámmal!

Menetemelkedés: 1,5 mm

Fúrasi $\varnothing D_c$: 8,08 mm

Élhossz l_c : 17,6 mm

Szárhossz L_s : 45 mm

Teljes hossz L : 75 mm

Szár $\varnothing D_s$: 12 mm

Műszaki leírás

Programozási érték süllyesztéshez l_1	18,9 mm
Előtolás f_z alu öntvényben	0,065 mm
Beszúrási szélesség e_1	1,5 mm
Maximális süllyesztő $\varnothing D_1$	10,3 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornyok száma	2
Fúrasi $\varnothing D_c$	8,08 mm

Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	75 mm
Szárhossz L _s	45 mm
Menetmélység	15
Menetméret	M10
Élhossz l _c	17,6 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Gewindefräser