

Garant**VHM nagyoló maró, bevonat nélkül, Ø d11 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205330 8
GTIN	4045197643995
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Műszaki leírás**

Nyak Ø D ₁	7,8 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,08 mm
Fogak száma Z	3
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,06 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,45 mm
Vágóél Ø D _c	8 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Élhossz L _c	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Tűrés névleges Ø	d11

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	270 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		