

Garant**VHM nagyoló maró, bevonat nélkül, Ø d11 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205330 12
GTIN	4045197644015
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Műszaki leírás**

Fogak száma Z	3
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,65 mm
Vágóél Ø D_c	12 mm
Nyak Ø D_1	11,8 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	38 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,07 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Teljes hossz L	83 mm
Élhossz L_c	26 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	d11

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	270 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		