

Garant**GARANT Diabolo VHM teljes rádiuszmáró HPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207424 3
GTIN	4045197600431
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Speciális geometria, bevonat és keményfém keménymegmunkáláshoz.
3 homlokvágóél a középpontig. Ezért tényleges 3 élű maróként használható minden fogásmélységben.

Tűrés: Rádiuszkontúr = $\pm 0,005$ mm.

Műszaki leírás

Előtolás f_z másolómaráshoz acélban < 65 HRC	0,019 mm
Vágóél Ø D_c	3 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 65 HRC	0,019 mm
Fogak száma Z	3
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	65 mm
Élhossz L_c	8 mm
Spirálszög	30 fok
Rádiusz R	1,5 mm
Sorozat	Diabolo
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	H
Tűrés névleges Ø	f8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,2 × D oldalazásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 50 HRC	alkalmas	190 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	170 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	150 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	110 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------