

Garant**VHM nagyoló maró belső hűtéssel, bevonat nélkül, Ø d11 DC: 6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	205335 6
GTIN	4045197645388
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:**A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Belső hűtéssel.**

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,08 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	21 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,35 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,06 mm
Fogak száma Z	3
Nyak Ø D_1	5,8 mm
Vágóél Ø D_c	6 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L_c	13 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	d11

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	270 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		