

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134600 M27
GTIN	4045197075574
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Stabil kivitel, 15 – 20°-os jobbspirállal.** M2,6 méret régi DIN profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	27 mm
Magfurat Ø	24 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	3 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	16 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	54 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M27
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		