

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134600 M2,5
GTIN	4045197075376
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Stabil kivitel, 15 – 20°-os jobbspirállal.** M2,6 méret régi DIN profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,45 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	2
Menet Ø	2,5 mm
Menetemelkedés	0,45 mm
Magfurat Ø	2,05 mm
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	50 mm
Szár négyszög □	2,1 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M2,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		