

Garant**Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134660 M5
GTIN	4045197075765
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Extra hosszú szárral.****≤ M10: Szár DIN 371 szerint;****≥ M12: szár DIN 376 szerint.****Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.****Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	3
Menet Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,8 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm

Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		