

**Garant****Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134660 M8
GTIN	4045197075789
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Extra hosszú szárral.****≤ M10: Szár DIN 371 szerint;****≥ M12: szár DIN 376 szerint.****Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.****Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,25 mm
Magfurat Ø	6,8 mm
Menet Ø	8 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	Gyári szabvány
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	24 mm

Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		