

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134620 M5
GTIN	4045197075611
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**HSS-E-PM acél a nagy kopásállóság érdekében és erős jobbspirál az optimális forgácsolásért.**

**Műszaki leírás**

Forgácsolószárak száma	3
Magfurat $\varnothing$	4,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet $\varnothing$	5 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög $\square$	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámmanyag	HSS E PM
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	9 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		