

Garant**Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 134660 M10 |
| GTIN | 4045197075796 |
| Árucikk kategória | 11H |

Leírás**Kivitel:****Extra hosszú szárral.**≤ M10: Szár **DIN 371** szerint;≥ M12: szár **DIN 376** szerint.**Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.****Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menet Ø | 10 mm |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Magfurat Ø | 8,5 mm |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Teljes hossz L | 160 mm |
| Szár négyszög □ | 8 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 30 mm |
| Menetfajta | M |

| | |
|----------------------------|---|
| Menetméret | M10 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 40 fok |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 9 m/min | K |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |