

Garant**Gépi menetfúró Rövid, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134650 M10
GTIN	4045197075734
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

A rövid szár következtében kevésbé nyúlik ki, ezért stabilabb.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,5 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 8,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	10 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	7 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	5,5 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	20 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		