

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134620 M10
GTIN	4045197075642
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

HSS-E-PM acél a nagy kopásállóság érdekében és erős jobbspirál az optimális forgácsolásért.

Műszaki leírás

Forgácsolószél szám	3
Vágóélek száma Z	3
Magfurat \varnothing	8,5 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Menet \varnothing	10 mm
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög \square	8 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámmag	HSS E PM
Menetmélység	30 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		