

Garant**SNHX 1205 jobbos, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

Műszaki leírás

Minőség	HB7835
Leélezési szélesség	0,25 mm
Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	SNHX 1205
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,4 mm
a_p horonyszélességhez	10; 14 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz