

Garant**Száras menetmarók 1,5×D, TiAlN, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139652 M6
GTIN	4045197199652
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szárdali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,012 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	1 mm
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Teljes hossz L	59 mm
Szárhossz L_s	36 mm
belső hűtés	nem
Menetmélység	9,56 mm
Menetméret	M6
Névleges $\varnothing D_c$	4,68 mm
Élhossz L_c	9,56 mm

Programozási érték a süllyesztéshez L ₁	10,2 mm
Nyak Ø D ₁	6,6 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	30 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	27 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	25 m/min	H
Száraz	alkalmas		