

HOLEX**Kúpvonócsap Mazak, A alak, furattal, Meredekkúphoz: 50M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308670 50M
GTIN	4062406544546
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

- **Homlokoldal síkesztergált.**

Nem tömített.

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

- **Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).**
- **NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).**

Figyelem:

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	150 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 50
Menet M	M24
Meredekkúphoz	50

Teljes hossz L	65,4 mm
Furat Ø	10 mm
Fej Ø D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Váll Ø D	35,56 mm
Furat tulajdonsága	furattal
Kúpvonócsap szabvány	CAT
Termék fajtája	Kúpvonócsap