

**Garant****HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó, SK 40 A = 160, ER szorítópatron mérethez: 16M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300645 16M
GTIN	4062406544584
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár keményen felszabályozva. Balluffchip furattal, nagyteljesítményű felfogó anya (max. 25000 min<sup>-1</sup>).

**Előny:**

- **3 µm körfutás 2 µm szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm szorítópatronnal.**
- **Extrém tartóerők (2-es tényezőig a standard ER befogóhoz képest).**
- **Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anyának köszönhetően (11M és 16M méret 1 részes).**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámoknak DIN 6499 – A és B alak szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Inkluzív **precíziós felfogó anya.**

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.,  
AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.,  
ER szorítópatron 308901 – 309434 sz.,  
ER szorítókulcs 309748; 309749; 309758; 309759 sz.,  
Fahrion ER szorítópatronok 308901 – 309434 sz.

**Figyelem:**

- **Csak névleges Ø-t fog be h 10 szár Ø tűrésig.**
- **A felfogó anya nem kombinálható a tömítőgyűrűvel.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

Külső Ø D: 24 mm

Tartalék ER felfogó anya 309618 sz.: 16M

## Műszaki leírás

Külső Ø D	24 mm
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
Tartalék ER felfogó anya 309618 sz.	16M
Befogó	SK 40 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

HiRunER görgőkulcs Típus 16M	309757 16M
HiRunER görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 16M	309758 16M