

Garant**VHM élettörő maró 120°, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	208081 6
GTIN	4062406544959
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:**Tűrés:** Csúcsszög $\pm 1^\circ$.**Felhasználás:**

- Horonymarás
- Süllyesztés
- Élettörés
- NC központozóként is használható.

Műszaki leírás

Sarokletörés szöge	60 fok
Vágóél Ø D _c	6 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Szár Ø D _s	6 mm
Fogak száma Z	2
Élettörő marás	60 fok
Élhossz L _c	13 mm
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Tűrés névleges \emptyset	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5xD szélezésnél
Kúpsüllyesztő csúcshoz	120 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Élletörő maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------

