



Száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2xD, TiAlN, UNF: 9/16-18



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 139726 9/16-18 |
| GTIN | 4045197366825 |
| Árucikk kategória | 11J |

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szárdoldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Felhasználás:

UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 139728 sz.

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsák- és átmenő furatnál

Süllyesztő lépcső szöge: 90 fok

Menetfajta: UNF

Menetfajta: UNS-LH

Fogak száma Z: 4

Menet / coll: 18

Fúró Ø d₁: 10,92 mm

Szárhossz L_s: 48 mm

Teljes hossz L_{ges}: 102 mm

Szár Ø: 16 mm

Maximális süllyesztő Ø d₃: 14,6 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------------------|
| Maximális süllyesztő $\varnothing d_3$ | 14,6 mm |
| Fogak száma Z | 4 |
| Fúró $\varnothing d_1$ | 10,92 mm |
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Programozási érték süllyesztéshez l_1 | 30,3 mm |
| Menetemelkedés | 1,411 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| Menet / coll | 18 |
| Szár \varnothing | 16 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 102 mm |
| Szárhossz L_s | 48 mm |
| Fúró \varnothing | 10,92 mm |
| Teljes profil | igen |
| Menetmélység | 28,46 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Menetfajta | UNF-LH |
| Menetméret | 9/16-18 |
| Bevonat | TiAlN |
| Profilszög | 60 fok |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2xD zsák- és átmenő furatnál |
| Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | zöld |
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső |

