

**Száras menetmarók 2xD, TiAlN, Mxemelkedés: 2,5X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139670 2,5X0,35
GTIN	4045197273536
Árucikk kategória	11J

**Leírás****Kivitel:**

**Korrigált menetprofil pontos belső finommenet** marásához, (ügyeljen a stabil befogására).

**Figyelem:****ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

**Az ajánlott utódtermék a 139665 sz.**

Menetfajta: MF

Menetfajta: MF-LH

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

Fogak száma Z: 3

Furatmélység zsák- és átmenő furatnál: 2,0xD

Menetemelkedés: 0,35 mm

Fúró Ø d<sub>1</sub>: 2,06 mm

Maximális mélység l<sub>1</sub>: 5,3 mm

Szárhossz L<sub>s</sub>: 28 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 39 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,35 mm
Forgácshornyok száma	3
Fúró Ø d <sub>1</sub>	2,06 mm
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,003 mm

Furattélység zsák- és átmenő furatnál	2,0×D
Fogak száma Z	3
Szár Ø	3 mm
Maximális mélység I <sub>1</sub>	5,3 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	39 mm
Szárhossz L <sub>s</sub>	28 mm
Fúró Ø	2,06 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	7 mm
Menetméret	2,5×0,35
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	MF
Menetfajta	MF-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsák- és átmenő furatnál
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső