

**Garant****Menetmetsző 6g, M: M1,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140300 M1,2
GTIN	4045197083029
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész**. Tűrésmező 6h.

**Műszaki leírás**

Emelkedés	0,25 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	16 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6h
Menetméret	M1,2
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		