



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 300Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 300
GTIN	2050002057593
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Súly	1702 g
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Maximális nyomaték	300 Nm
Nyomatéktartomány	50 - 220 lbfft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O1
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Méréstechnika	mechanikus
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	500 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Teljes hossz L	565 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Nyomatéktartomány	60 - 300 Nm
Kijelzés	analóg
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	475 mm

Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [L ₂]	25 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Feltűzhető racsní Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657582 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 300 Nm	657215 300
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4	657212 4