



## Száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2xD, TiAlN, UNF: 5/16-24



### Rendelési adatok

Rendelés száma	139726 5/16-24
GTIN	4045197366788
Árucikk kategória	11J

### Leírás

#### Kivitel:

**Korrigált menetprofil pontos belső menet** marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

**Szárdoldali** süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

#### Előny:

**Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!**

#### Felhasználás:

**UNF egységes finommenethez** ASME-B1.1.

#### Figyelem:

**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

**Az ajánlott utódtermék a 139728 sz.**

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsák- és átmenő furatnál

Süllyesztő lépcső szöge: 90 fok

Menetfajta: UNF

Menetfajta: UNS-LH

Fogak száma Z: 3

Menet / coll: 24

Fúró  $\varnothing d_1$ : 6,22 mm

Szárhossz  $L_s$ : 40 mm

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 74 mm

Szár  $\varnothing$ : 10 mm

Maximális süllyesztő  $\varnothing d_3$ : 8,2 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Fúró $\varnothing d_1$	6,22 mm
Forgácshornokok száma	3
Fogak száma Z	3
Programozási érték süllyesztéshez $l_1$	17,2 mm
Maximális süllyesztő $\varnothing d_3$	8,2 mm
Menet / coll	24
Menetemelkedés	1,058 mm
Szár $\varnothing$	10 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	74 mm
Szárhossz $L_s$	40 mm
Fúró $\varnothing$	6,22 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	15,88 mm
Menetfajta	UNF
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	5/16-24
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső

