

**Garant****Gépi menetfúró, Gőzölt, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134851 M8
GTIN	4045197346308
Árucikk kategória	11H

**Műszaki leírás**

Magfurat $\varnothing$	6,8 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Menet $\varnothing$	8 mm
Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög $\square$	6,2 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M8
Bevonat	Gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13

Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		