

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma
Z: 16/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	26 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	2
Vágóél Ø D _c	16 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Szár Ø D _s h6	16 mm

Beállítási szög κ	20 fok
Sorozat	Power Q
Interpolációs marás a_p	1 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	8,4 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	2,39 fok
$\varnothing D_3$	10 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró