

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma  
Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	120 mm
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	200 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,82 fok
$\varnothing D_3$	26 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	20 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm

belső hűtés	igen
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	24,4 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró