

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z:
22/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	14,4 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Felfogó menet M	M10
Interpolációs marás Ø D _{min}	38 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	42 mm
Sorozat	Power Q

Ø D ₃	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	30 mm
Vágóél Ø D _c	22 mm
Interpolációs marás a _p	1 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Ferde bemarási szög α _{max}	1,39 fok
Ø D ₂	18 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró