

**Garant****GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z:  
35/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Vágóélek száma Z	5
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	0,73 fok
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Sorozat	Power Q

Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	27,4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	40 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
belső hűtés	igen
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Felfogó menet M	M16
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró