

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{min}	126 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	130 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	20 fok
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	58,4 mm

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	8
Interpolációs marás a_p	1 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,34 fok
$\varnothing D_3$	60 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	66 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró