

Garant**GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z:
50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy előtolású maró rendszer **kisebb megmunkálási átmérőkhöz** és **nagyobb mélységekhez**. Különösen **hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően**.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	5
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	98 mm
Hozzávaló váltólapka	ANGX10T308ZE.R
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	42,4 mm

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Sorozat	Power Q
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	20 fok
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,47 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró